

Mahr**Digitalt skjutmått MarCal utan mätspetsar, mätområde: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415322 800
GTIN	4059192064778
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Direkt avläsning via stor och tydlig digitaldisplay. Finläppade mätytor. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
Kalibrering	A1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
skänkellängd	150 mm
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Antal ingående batterier	1
avläsning	0,0005 tum

IP-skyddsklass	IP 65
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
mätområde	0 - 800 mm
felgräns	0,05 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2