

**Mahr****Digitalt skjutmått MarCal med mätspets i-wi, mätområde: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415321 800
GTIN	4059192064785
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

**Direkt avläsning via stor och tydlig digitaldisplay. Finläppade mätytor.** REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498940.

i-wi radiomottagare nr 498912

**Teknisk beskrivning**

IP-skyddsklass	IP 65
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
avläsning	0,0005 tum
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Kalibrering	A1
skänkellängd	150 mm

avläsning	0,01 mm
felgräns	0,05 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mätområde	0 - 800 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2