

Garant**Kopierfräs 93°, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211813 32/2
GTIN	4045197502100
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte. Med gängfäste för valfri förlängning.

Användningsdata:

Förhindrar fastklämda spån, speciellt vid fräsning av djupa fickor.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VCG. 2205
totallängd L_{tot}	47 mm
Ø D_2	29 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Skruvsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Fästgंगा M	M16
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för α_{max}	22,34 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
spiralfräsning a_p	4 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	7,65 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	58 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Skafutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	93 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP