


**Garant****SNHX 1203 neutral, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	218591 ST1400
GTIN	4045197656407
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,13 mm
Typ	ST1400
Fasbredd	0,25 mm
Sort	HB7525
skärtjocklek E	3,2 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1203
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,2 mm
För spårbredd $a_p$	6 mm

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning