

Yale

Elkedjelyftblock CPV VEGO, Typ: 0,5-8



Beställningsdata

Ordernummer	086035 0,5-8
GTIN	2050001790583
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Elkedjelyftblock med **lyftkrok** i robust och tillförlitlig konstruktion. Den inbyggda **ändlägesbrytaren** för högsta och lägsta krokläge förlänger livslängden för slirkoppling, motor och hus. Drivverksgrupp 1 Am, inkopplingstid 50 % vid en hastighet, standarddriftspänning (400 V/50 Hz). Högre driftsäkerhet tack vare 42 V skyddsstyrning, kapslad manöverställare i kapslingsklass IP65, motorer IP55.

OBS!:

Utföranden med 2 hastigheter (finlyft), andra lyfthöjder, chassi, kedjeförvaring, radio och 230 V-utförande på begäran.

Teknisk beskrivning

inställbar slirkoppling	ja
Typ	0,5-8
Drivverksgrupp enligt FEM/ISO	1AM
antal kedjesträngar	1

lyftförmåga	500 kg
Bärförmåga t	0,5 t
lyfthastighet	8 m/min
normal lyfthöjd	3 m
automatisk ändlägesfrånkoppling	ja
vikt	26 kg
Produktslag	Lyftblock