

SONO  SWISS[®]

Moduluppbyggd ultraljudstvätt MOD, Rymd: 150l



Beställningsdata

Ordernummer	082922 150
GTIN	
Artikelklass	04E

Beskrivning

Utförande:

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C. Modulära apparater med multifrekvensteknik. Tråg av duplex rostfritt stål som kan utrustas med oljeavskiljare, pumpfiltrering och extra sidoultraljud. Kan byggas ut med sköljapparat och/eller varmluftstork.

- **Ultraljudsvibrationssystem: Flera ultraljudsvibrationssystem alstrar mikroskopiskt små vakuumbåsor i tvättvätskan. Dessa imploderar vid tryckvariationer och tar då bort smutspartiklar från tvättgodsets ytor.**
- **Boostfunktion: Andra rengöringssteget "Powerclean" för intensivrengöring av kraftig nedsmutsning och oxidationer.**
- **Sweepfunktion: För homogen ljudfältfördelning.**
- **Degas- och autodegas-funktion: Den nya tvättvätskan avgasas.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Mono-ultraljudsrengöringsenhet med svetsat tråg av duplex-rostfritt stål för extra krävande situationer, t.ex. föroreningar genom slip- och polermedel, kan levereras på förfrågan.

Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.

enhetens längd: 800 mm

enhetens bredd: 570 mm

tvättens höjd: 850 mm

Längd insatskorg: 555 mm

Bredd insatskorg: 460 mm

rengöringsbredd höjd: 340 mm

Teknisk beskrivning

vikt	70 kg
volym rengöringstråg	150 l
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare	ja
påbyggnadsmöjlighetttorkmodul	ja
enhetens bredd	570 mm
rengöringsbredd höjd	340 mm
tvättens höjd	850 mm
ultraljudstopprestanda	4000 W
påbyggnadsmöjlighetpolmodul	ja
enhetens längd	800 mm
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering	ja
Rengöringstråg längd	620 mm
avlopp anslutningsbredd	1 tum
uppvärmningseffekt	4500 W
Rengöringstråg bredd	545 mm
Bredd insatskorg	460 mm
märkspänning	400 V
effektförbrukning	5200 W
Energiförsörjning	Nätdriven
Längd insatskorg	555 mm

Nominellt innehåll	120 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

Ultraljudskraftrengöringsmedel T8 liter 2,5	082938 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T2 liter 2,5	082932 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T4 liter 10	082934 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T3 liter 0,85	082933 0,85
Ultraljudskraftrengöringsmedel T7 liter 2,5	082937 2,5
Insatskorg INOX Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 150	082926 150
Ultraljudskraftrengöringsmedel T8 liter 10	082938 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T6 liter 10	082936 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T3	082930 T3
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T5	082930 T5
Korrosionsskydd liter AK	082931 AK
Ultraljudskraftrengöringsmedel T5 liter 2,5	082935 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T4 liter 2,5	082934 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T6	082930 T6
Ultraljudskraftrengöringsmedel T9 liter 10	082939 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T2	082930 T2
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T4	082930 T4
Ultraljudskraftrengöringsmedel T3 liter 25	082933 25
Korrosionsskydd liter 1	082931 1
Ultraljudskraftrengöringsmedel T9 liter 2,5	082939 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T2 liter 10	082932 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg 2,5	082930 2,5
	082927 150

Deckel Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924
150

Ultraljudskraftrengöringsmedel T5 liter 10	082935 10
Korrosionsskydd liter 25	082931 25
Ultraljudskraftrengöringsmedel T6 liter 2,5	082936 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg 10	082930 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T1	082930 T1
Ultraljudskraftrengöringsmedel T7 liter 10	082937 10