


Garant**SNHX 1207 neutral, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	218621 ST1400
GTIN	4045197656551
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**Riktvärden för användning för a_e max.**Teknisk beskrivning**

Matning f_z per tand	0,13 mm
Typ	ST1400
Fasbredd	0,25 mm
Sort	HB7525
skärtjocklek E	7,94 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1207
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	7 mm
För spårbredd a_p	12 / 16 mm

Antal byten/skär

4

Produktlag

Vändskär för fräsning