

Mahr**Digitalt djupmått IP 67 med datautgång, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418704 200
GTIN	4059192064693
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Modernt energieffektivt mätsystem. Lappade styrspår. Med preset (måttförinställning) t.ex. för avståndsmätning med mätspets nr 418630. Mätskena fram med tunt härdat mätstift \varnothing 1,5mm, längd 5mm.

Lättavläst, kontrastrik LCD-display med 8,5 mm höga siffror.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga, 300 mm lång nr 418610, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Sifferhöjd LCD-display	8,5 mm
Mätavvikelse E MPE	$\pm 0,03$ mm

omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
Energiförsörjning	Batteridrivnen
mätområde	0 - 200 mm
ansatsens längd	100 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
mätskenans tvärsnitt	12×3,5 mm
Kalibrering	A1
IP-skyddsklass	IP 67
Antal ingående batterier	1
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Etui
Produktslag	Djupskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Extrabrygga 300 mm	418610
Mätspets för avståndsmätning Ø 4 mm	418630

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Sändare Typ S4E	498966 S4E
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975