

Mahr**Digitalt spårdjupmått IP 67, Mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418758 200
GTIN	4059192066123
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

För mätning av instick, spår, fördjupningar, stycken etc. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Mätskena med dubbelhake. Båda anliggningsytorna i samma plan.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
ansatsens längd	100 mm
mätskenans tvärsnitt	12 × 3,5 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 200 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen

IP-skyddsklass	IP 67
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Antal ingående batterier	1
Norm	ISO 13385
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
förpackning	Etui
Produktslag	Spårdjupskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringDjupmått med hake maximalt mätområde 200 mm	021230 200
KalibreringDjupmått maximaltmätområde 200 mm	021220 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Batterilock	412235