

**Mahr****Digitalt spårdjupmått IP 67, Mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418758 300
GTIN	4059192066130
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

För mätning av instick, spår, fördjupningar, stycken etc. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Mätskena med dubbelhake. Båda anliggningsytorna i samma plan.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498940.

**Teknisk beskrivning**

mätskenans tvärsnitt	12 × 3,5 mm
Antal ingående batterier	1
ansatsens längd	150 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
mätområde	0 - 300 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Kalibrering	A2

omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
Energiförsörjning	Batteridrivnen
IP-skyddsklass	IP 67
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Norm	ISO 13385
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
förpackning	Etui
Produktslag	Spårdjupskjutmått

## Tjänster

KalibreringDjupmått maximaltmätområde 300 mm	021220 300
DAkks-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Batterilock	412235