

**Garant****SNHX 12045 neutral, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	218601 UNI
GTIN	4045197656476
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

**Teknisk beskrivning**

Typ	UNI
Fasbredd	0,25 mm
Sort	HB7525
skärtjocklek E	4,76 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 12045
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	4,5 mm
För spårbredd $a_p$	8 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning