

BENNING**Apparatprovare ST 755+ Set, Typ: ST755****Beställningsdata**

Ordernummer	473404 ST755
GTIN	4014651503335
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

- **Ljusstark och konturskarp 7 tum färgpekskärm.**
- **Stort QWERTY-tangentbord över hela skärmen.**
- **Innovativa menyfunktioner för en enkel och rationell första kontroll / nytt kontrollobjekt (Quicktest).**
- **Snabba upp kontrollförloppen med tidsoptimering.**
- **Smart-meny:**
- **Individuellt anpassningsbara apparatmallar (24 mallar per kontrollnorm) för snabb uppläggning av kontrollobjekt med en enda knapptryckning (Quicktest).**
- **Apparategenskaper kan väljas.**
- **Auto ID-funktion för automatisk, stegvis ökning av identifieringsnumret med föreskrivet startvärde (inkrement n+1) när nya kontrollobjekt läggs upp.**
- **Apparatdata som kan visas individuellt via ON/OFF-reglage för optimerad hantering och användning med EuP.**
- **Favoritmeny för direkthopp till ofta använda undermenyer.**
- **Enkelt mallbyte.**
- **PRCD-kontroll - mobilt personskydd: Komplet och automatisk kontroll av 2- och 3-poliga PRCD typ S, S+ och K.**

- **RCD-kontroll - mobila under- eller byggströmfördelningar: Kontrollen av restströmskyddsanordningar av typerna AC, A, F, B, B + erbjuder nya användningsalternativ.**
- **Utökad och kundspecifik visuell kontroll: Utöver den standardiserade visuella kontrollen (2 punkter) kan en utökad (18 punkter) och kundspecifik (obegränsad) visuell kontroll med individuella frågor utarbetas.**
- **Administration av kunder och utrustning i databaser med entydigt ID-nummer.**
- **Utarbetande och tilldelning av individuella kontrollprocedurer och kontrollintervall (riskanalys).**
- **WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, SD-kortplats - moderna gränssnitt: Integreringen av apparatprovaren i ett nätverk och moderna gränssnitt möjliggör automatiska uppdateringar och utgör grunden för integrering av ytterligare funktioner och tillämpningar.**
- **Låga driftskostnader, gratis uppdateringar via WLAN, LAN, USB.**
- **Lämplig för IT-nätverk - kontroll i slutna nätverk. Apparatprovare kräver normalt ett jordat TN/TT-nätverk för nätströmförsörjningen. De nya apparatprovarna kan genom aktivering av ON/OFF-reglaget användas i ett ojordat IT-nätverk.**
- **Mätresultat med godkänd / ej godkänd-visning och varningssignal godkändes inte vid kontrollen.**
- **Protokollföring på platsen via Bluetooth®-skrivaren BENNING PT2.**

Ytterligare tekniska egenskaper:

Kontroll av elektriska apparater: JA

Kontroll av mobila PRCD-typer: JA

Kontroll av medicinska elektriska apparater: JA

Spänning (V): 1 - 360

Ström (A): 0,1 - 16

Aktiv effekt / skenbar effekt (W): 20 - 2300

Norm:

Prüfung im Rahmen der DGUV Vorschrift 3, BetrSichV gemäß:

DIN EN 50678, VDE 0701 für elektrische Geräte nach der Reparatur.

DIN EN 50699, VDE 0702 Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte.

DIN EN 62353, VDE 0751-1 für medizinisch elektrische Geräte.

leveransinnehåll:

- **VDE apparatprovare BENNING ST 755+ (BENNING-nr: 050332) i stöttålig väska (IP67)**
- **Sats mätledningar / krokodilklämmor**
- **2-polig provkabel**
- **Kallapparatledning**
- **SD-kort**
- **Kalibreringscertifikat**
- **Program BENNING PC-Win ST 750-760-(BENNING-nr: 047002)**
- **Streckkodläsare (BENNING-nr: 009369)**
- **Streckkodsetiketter (1 000 st) (BENNING-nr: 756301)**
- **Kontrolletiketter "Ny kontroll" (300 st) (BENNING-nr 756212)**

Teknisk beskrivning

vikt	6 kg
isolationsresistans	0,1 - 100 MΩ
Längd	410 mm
spänning	1 - 360 V
Bredd	350 mm
skyddsledarresistens	0,05 - 10 Ω
höjd	170 mm
Skyddsledar-/beröringsström	0,03 - 25 mA
visning	7 tum färgpekskärm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	RJ45 (LAN)
datautgång	WLAN-gränssnitt
datautgång	SD-kortfack
Kalibrering	I10
Produktslag	Multimeter

Tjänster

KalibreringKontrollapparat VDE 0701 / 0702 Typ S	027140 S
--	----------