

**Garant****Kopierfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211847 16/2
GTIN	4045197502124
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Skär-Ø $D_c$	16 mm
totallängd $L_{tot}$	80 mm
Utkragningslängd $L_1$	30 mm
Passande vändskär	VDGT 11T2..
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	12,4 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	6,9 grad
spiralfräsning Ø $D_{max}$	30 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	30 mm
spiralfräsning $a_p$	3,5 mm
Ø $D_3$	14 mm

Skafutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm	211750 0,9
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219801