


Garant**SNHX 1205 neutral, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	218611 ST1400
GTIN	4045197656506
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**Riktvärden för användning för a_e max.**Teknisk beskrivning**

Matning f_z per tand	0,13 mm
Typ	ST1400
Fasbredd	0,25 mm
Sort	HB7525
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1205
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,4 mm
För spårbredd a_p	10 / 14 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning