

# Yale

## Hydraulisk domkraft JH, lyftförmåga: 8t



### Beställningsdata

Ordernummer	086045 8
GTIN	4025092162753
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust konstruktion med stor fotplatta för stadig placering, med tryckbegränsningsmätare. Lättrörlig lyftklack med passning för ventilstyrningen. Teleskopspaken räfflad och utdragbar med gänga. **Får inte användas vågrätt.**

### Teknisk beskrivning

minsta höjd	225 mm
lyfthöjd	152 mm
maximal bärförmåga	8 t
Produktslag	Vagnslyft / Maskinlyft