

Garant**Kopierfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211851 25/3
GTIN	4045197502179
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø D ₂	20,7 mm
Passande vändskär	VDGT 11T2..
total längd L _{tot}	35 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Skär-Ø D _c	25 mm
Fästgंगा M	M12
Antal skär Z	3
spiralfrensning Ø D _{max}	48 mm
Rampningsvinkel α _{max}	4,01 grad

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	48 mm
spiralfräsning a_p	3,5 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	21,4 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219801
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm	211750 0,9