

Garant**SNHX 1205 neutral, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	218611 UNI
GTIN	4045197656520
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Fasbredd	0,25 mm
Sort	HB7525
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1205
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,4 mm
För spårbredd a_p	10 / 14 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning