

Garant**Kopierfräs 93°, med gänga, Ø D / Antal skäreddar Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211852 16/2
GTIN	4045197648563
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.

Användningsdata:

Förhindrar fastklämda spån, speciellt vid fräsning av djupa fickor.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VDGT 11T2..
Fästgंगा M	M8
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Skruvsats för vändskär	219801 (7IP; 0,9 Nm)
total längd L _{tot}	35 mm
Ø D ₂	12,7 mm
Skär-Ø D _c	16 mm
Antal skär Z	2
Rampningsvinkel α _{max}	6,9 grad

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	30 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	30 mm
spiralfräsning a_p	3,5 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	12,4 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Skafutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	93 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm	211750 0,9
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219801