

Garant**Kopierfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211847 25/3
GTIN	4045197502148
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VDGT 11T2..
Utkragningslängd L_1	35 mm
Skrivsats för vändskär	219801 (7IP; 0,9 Nm)
total längd L_{tot}	90 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsning Ø D_{min}	48 mm
Rampningsvinkel α_{max}	4,01 grad
Rampningslängd L för α_{max}	21,4 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm

spiralfräsning a_p	3,5 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm	211750 0,9
Vändskärsskruvsats 10 delar	219801