

Garant**VCGT 220530 FN Diamantbelagd, HB7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	211860 ALU
GTIN	4045197555632
Artikelklass	21B

Beskrivning**Utförande:**

Diamantbelagt fräsvändskär för högre skärhastigheter och utslitningstider i kiselhaltiga material.

OBS!:

$a_{p\max} = 7$ mm för grovbearbetning med $a_e = 1 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z	0,25 mm
Antal byten/skär	2
Hörnradie	3 mm
ISO-kod vändskär	VCGT 220530 FN
Sort	HB7810
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1900 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	680 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		