




## Sats med digitalt universalskjutmått IP 67, mätområde: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	415555 200
GTIN	4029713019235
Artikelklass	46P

### Beskrivning

#### Utförande:

Digitalt universalskjutmått "Pocket Talent" som kan användas för olikainvändiga och utvändiga mått (instick, spår, gängor etc.). Lättavläst, kontrastrik LCD-display med 7,5 mm höga siffror. Inklusive PRESET-funktion (förinställning av mätvärde).

#### Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

#### leveransinnehåll:

Skjutmått, inställningstolk 50 mm, 2 par mätinsatser för invändig och utvändig mätning. Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Alla utbytes- och specialspetsar nr 434900 till 434915 med gänga M2,5 datakabel nr 498940.

### Teknisk beskrivning

Batterityp	Knappcell
felgräns	0,03 mm
skänkellängd	48 mm
avläsning	0,0005 tum
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivna
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

avläsning	0,01 mm
IP-skyddsklass	IP 67
mätområde	0 - 200 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	A1
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------