

Garant**Kopierfräs 93°, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/2mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 211852 20/2 |
| GTIN | 4045197648570 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.

Användningsdata:

Förhindrar fastklämda spån, speciellt vid fräsning av djupa fickor.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Skrivsats för vändskär | 219801 (7IP; 0,9 Nm) |
| Ø D ₁ h ₆ | 10,5 mm |
| Ø D ₂ | 17,7 mm |
| Skär-Ø D _c | 20 mm |
| Passande vändskär | VDGT 11T2.. |
| total längd L _{tot} | 35 mm |
| Fästgंगा M | M10 |
| Antal skär Z | 2 |
| spiralfräsning Ø D _{max} | 38 mm |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| spiralfräsning a_p | 3,5 mm |
| Rampningslängd L för α_{max} | 16,4 mm |
| spiralfräsning $\varnothing D_{min}$ | 38 mm |
| Rampningsvinkel α_{max} | 5,23 grad |
| $\varnothing D_3$ | 18 mm |
| Skaftutförande | med gänga |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | MTC |
| Verktogsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm | 211750 0,9 |
| Vändskärsskruvsats 10 delar | 219801 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP | 674252 7IP |