

**Garant****Fasningsfräs, med hål, Vinkel  $\gamma$ : 30grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215700 30
GTIN	4045197410511
Artikelklass	210

**Beskrivning****OBS!:**

- Rekommenderade vändskär för fasning: nr 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Om andra vändskär används kan användningstiden och ytkvaliteten försämrats.
- Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 5,0 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Vinkel $\gamma$	30 grad
Fästhåls $\emptyset$	27 mm
möjlig fasbredd l	30 mm
möjlig fasbredd b	26,5 mm
Största $\emptyset D_1$	84,6 mm
total längd $L_{tot}$	50 mm

möjlig fasbredd h	15,1 mm
Passande vändskär	AP.. 1604..
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	3
Minsta $\varnothing$ D	35 mm
Tandmatning vid $h_{\text{max}}$	0,2 mm
Antal vändskärspaltor	6
Skafutförande	med hål
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219811
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0