

Garant**HiPer-Drill skärinsats h7, HB7630, Ø D: 17,7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231650 17,7
GTIN	4045197606396
Artikelklass	21M

Beskrivning**Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd $\leq 20 \mu\text{m}$. För hål upp till noggrannhet IT9.

OBS!:

Skärdata gäller för grundelement $5 \times D$.

Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

Teknisk beskrivning

Ø D	17,7 mm
Matning f i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,19 mm/v
för grundelement storlek	17 mm
Serie	HiPer-Drill
Antal byten/skär	1
Spetsvinkel	135 grad

Sort	HB7630
Skärmaterial	VHM
Semi Standard	ja
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	30 m/min	S
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Torx Plus skruv Drivanordning 8IP1	231999 8IP1
------------------------------------	-------------