

Yale

Hydraulisk domkraft JH, lyftförmåga: 12t



Beställningsdata

Ordernummer	086045 12
GTIN	4025092162760
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Robust konstruktion med stor fotplatta för stadig placering, med tryckbegränsningsmätare. Lättrörlig lyftklack med passning för ventilstyrningen. Teleskopspaken räfflad och utdragbar med gänga. **Får inte användas vågrätt.**

Teknisk beskrivning

minsta höjd	240 mm
lyfthöjd	153 mm
maximal bärförmåga	12 t
Produktslag	Vagnslyft / Maskinlyft