

**Garant****Fasningsfräs, med hål, Vinkel  $\gamma$ : 60grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215700 60
GTIN	4045197410535
Artikelklass	210

**Beskrivning****OBS!:**

- Rekommenderade vändskär för fasning: nr 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Om andra vändskär används kan användningstiden och ytkvaliteten försämrats.
- Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 5,0 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

**Teknisk beskrivning**

möjlig fasbredd h	26,5 mm
totallängd $L_{tot}$	50 mm
möjlig fasbredd l	30 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	3
Passande vändskär	AP.. 1604..
Skruvsats för vändskär	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Fästhåls $\varnothing$	27 mm

Största $\varnothing D_1$	65 mm
Vinkel $\gamma$	60 grad
möjlig fasbredd b	15,1 mm
Minsta $\varnothing D$	34,8 mm
Tandmatning vid $h_{\max}$	0,12 mm
Antal vändskärspaltor	6
Skafutförande	med hål
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Vändskärsskruvsats 10 delar	219811