

Garant**Fasningsfräs, med hål, Vinkel γ : 15grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215700 15
GTIN	4045197410504
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

- Rekommenderade vändskär för fasning: nr 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Om andra vändskär används kan användningstiden och ytkvaliteten försämrats.
- Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 5,0 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	AP.. 1604..
Skruvsats för vändskär	219811 (15IP; 5,0 Nm)
möjlig fasbredd l	30 mm
total längd L_{tot}	50 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3
möjlig fasbredd b	29,5 mm
Största $\varnothing D_1$	94 mm

möjlig fasbredd h	8 mm
FästhålsØ	27 mm
Minsta Ø D	35,4 mm
Vinkel γ	15 grad
Tandmatning vid h _{max}	0,4 mm
Antal vändskärspaltor	6
Skafutförande	med hål
Invändig	ja
Verktysbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219811
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0