



Multifunktionsolja, Innehåll: 500 ml



Beställningsdata

Ordernummer	083000 500
GTIN	5032227690349
Artikelklass	08E

Beskrivning

Utförande:

Den över hela världen välbeprövade multifunktionsoljan WD-40 använder miljövänlig drivgas och är **nästan luktfri och fri från** teflon, hartser, silikon och syror.

Användningsdata:

- **Rostlösare med utpräglad kapillärverkan – löser på kort tid fastrostade förband och fastsittande skruvar och muttrar.**
- **Rengöringsmedel: löser hårt sittande smuts utan att klibba fast eller förhartsas.**
- **Smörjmedel för alla glidytor, finmekanik, gångjärn, bowdendrag, lås och beslag.**
- **Korrosionsskydd: WD-40 kryper in under fukten, tränger in i porerna på det material som ska skyddas och konserverar det. Känsliga och värdefulla verktyg behåller sitt värde.**
- **Kontaktspray: tränger undan fukt från elektriska komponenter.**

Med svängbart spolrör för bred- och punktstråle. Kan bara användas i ett av de två ändlägena (0°, 90°).

OBS!:

Godkänd av: bland andra **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig.

Utförande: Sprayburk

Farlighetsmärkning: GHS07 Försiktighet

Farlighetsmärkning: GHS02 antändbar

Farligt gods klass: 2.1

Spruthuvud: Smart Straw

Teknisk beskrivning

Spruthuvud	Smart Straw
Farlighetsmärkning	GHS07 Försiktighet
Farlighetsmärkning	GHS02 antändbar
Färg	ljusbrun
Oxiderande egenskaper	nej
Farligt gods klass	2.1
Kokpunkt	176 °C
UN nummer	UN1950
Vattenlöslighet	olöslig
Flampunkt	47 °C
Kinematisk viskositet	< 1 mm ² /s
lagringstemperatur	15 - 50 °C
Innehåll	0,5 l
Utförande	Sprayburk
Produktslag	Multifunktionsolja / Universalolja