

Garant**Kopierfräs 0° negativ, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 10/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212070 10/2
GTIN	4045197606075
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

RD..05 – $a_{p,max} = 1,1$ mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,6** används med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	70 mm
Skaftdiameter D_s h6	8 mm
Ø D_3	5 mm
Passande vändskär	RD.. 0501
Skrivsats för vändskär	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Utkragningslängd L_1	14 mm
Skär-Ø D_c	10 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	18 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	15 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	5,37 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	3,72 mm
spiralfräsning a_p	1,1 mm
Inställningsvinkel κ	15 - 27 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219802
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6