

**Garant****HiPer-Drill skärinsats h7, HB7630, Ø D: 30,75 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231650 30,75
GTIN	4045197605313
Artikelklass	21M

**Beskrivning****Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd  $\leq 20 \mu\text{m}$ . För hål upp till noggrannhet IT9.

**OBS!:**

Andra dimensioner kan levereras på förfrågan. Skärdata gäller för grundelement  $5 \times D$ .

Pilothål bör enbart borraras med skärinsats av samma typ.

Spetsvinkel: 135 grad

för stomme-Ø D: 30 mm

Matning  $f$  i rostfritt stål  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,31 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Ø D	30,75 mm
för stomme-Ø D	30 mm
Matning $f$ i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,31 mm/v
Antal byten/skär	1

Sort	HB7630
Skärmaterial	VHM
Spetsvinkel	135 grad
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borrar

---

## Tillbehör

Torx Plus skruv Drivanordning 15IP1	231999 15IP1
-------------------------------------	--------------