

Garant

Kopierfräs 0° negativ, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 15mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212070 15 |
| GTIN | 4045197192295 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

RD..05 – $a_{p,max} = 1,1$ mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,6** används med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Passande vändskär | RD.. 0501 |
| Ø D ₃ | 10 mm |
| Skrivsats för vändskär | 219802 (6IP; 0,6 Nm) |
| Skär-Ø D _c | 15 mm |
| totallängd L _{tot} | 80 mm |
| Skaftdiameter D _s h6 | 16 mm |
| Utkragningslängd L ₁ | 30 mm |
| Antal skär Z | 4 |
| Invändig | ja |
| spiralfräsning Ø D _{max} | 28 mm |
| spiralfräsning Ø D _{min} | 25 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Rampningsvinkel α_{\max} | 2,3 grad |
| Rampningslängd L för α_{\max} | 8,72 mm |
| spiralfräsning a_p | 1,1 mm |
| Inställningsvinkel κ | 15 - 27 grad |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |
| Fräs lämplig för platt form | rund |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Skärledning | Oregelbunden |
| Verktogsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Vändskärsskrivsats 10 delar | 219802 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm | 211750 0,6 |