

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212100 20
GTIN	4045197192493
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

RD..07 – $a_{p\ max} = 1,5\ mm$.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	20 mm
Fästgänga M	M10
Passande vändskär	RD.. 0702
Ø D ₃	13 mm
Ø D ₂	17,7 mm
totallängd L _{tot}	30 mm
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Skruvsats för vändskär	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	4

Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	11,21 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	33 mm
spiralfräsning a_p	1,5 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	2,5 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219803