

Yale

Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning, Längd: 2m



Beställningsdata

Ordernummer	086081 2
GTIN	2050000970337
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Med kopplingskontakt nr 086085 stl. M1 (cylindersidan) och inskruvningsgången 3/8-NPT (pumpsidan). Ytter-Ø 14 mm; inner-Ø 6,3 mm (nominell bredd); sprängtryck 2800 bar; minsta centrumradie R=100 mm.

Endast för leverans med komplett hydraulsystem (pump, cylinder, slang) från tillverkaren med montering, fyllning och luftning på fabriken.

Alla monteringsdelar – för såväl yttre som inre montering – motsvarar den **metriska standardserien**, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. **100 % kompatibilitet** med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

OBS!:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.

Teknisk beskrivning

Längd	2 m
Produktslag	Hydrauliktillbehör