

Garant**Kopierfräs 0° negativ, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212070 12
GTIN	4045197192288
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

RD..05 – $a_{p \max} = 1,1$ mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,6** används med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Utkragningslängd L_1	30 mm
$\varnothing D_3$	7 mm
totallängd L_{tot}	75 mm
Passande vändskär	RD.. 0501
Skär- $\varnothing D_c$	12 mm
Antal skär Z	3
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	22 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	19 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	3,5 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	5,72 mm
spiralfräsning a_p	1,1 mm
Inställningsvinkel κ	15 - 27 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Vändskärsskruvsats 10 delar	219802