

Garant**APMX 16..04 TR, HB7515, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	215743 ST1400
GTIN	4045197601759
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,14 mm
Passande hållare	AP..1604
Typ	ST1400
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	APMX 16..04 TR
Sort	HB7515
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,76 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	380 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	265 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	170 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	170 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		