

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 160/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning. För fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål. Av tekniska skäl utan invändig kylning.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** använd med klinga nr. **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Passande vändskär	AP.. 16..
Skär-Ø D _c	160 mm
totallängd L _{tot}	63 mm
FästhålsØ	40 mm
Antal skär Z	10
Skaftutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219812
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP