

SONO+SWISS®

Ultraljudskraftrengöringsmedel, liter: T2**Beställningsdata**

Ordernummer	082930 T2
GTIN	2050000969157
Artikelklass	04E

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt rengöringskoncentrat på vattenbas (undantag: T3 i pulverform); speciellt utvecklad för användning i ultraljudstvättar; biologiskt nedbrytbar. Det dryga **koncentratet** förlänger apparatens livslängd, räcker länge och är biologiskt nedbrytbart. Kraftrengöringsmedlet har tagits fram speciellt för ultraljudsbad (skumning osv.) och är därför extra effektivt vid rengöring i vanliga ultraljudsbad i frekvensområdet 25 till 130 kHz. Med hjälp av den kavitationskraft som genereras med ultraljud löser kraftrengöringsmedlet effektivt upp föroreningarna samtidigt som rengöringen är skonsam för komponenterna. Andra rengöringsmedel som inte har tagits fram speciellt för ultraljudsbad kan innehålla joner som orsakar materialerosion eller korrosion. Kraftiga korrosionsbildare som avsevärt förkortar hållbarheten är exempelvis halogenjoner. Klor och fluor i sura medier är i detta avseende de mest aggressiva.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar (t.ex. nr 082922; 082923; 082924; 082925).

OBS!:

Ytterligare specialrengöringsmedel och andra kärstorlekar kan erhållas på begäran.

Levereras inte i alla länder.

En användningstabell finns på nästa katalogsida. **Lagring** enbart i sluten originalbehållare mellan -5 °C och 30 °C.

Skydda mot **värme och direkt solsken**.

Ingen samlagring med syror.

Farlighetsmärkning: GHS05 frätande
volym vätska: 2,5 l

Teknisk beskrivning

volym vätska	2,5 l
rengöringsmedel typ	Universalrengöringsmedel
Farlighetsmärkning	GHS05 frätande
lagringstemperatur	-5 - 30 °C
Blandningsförhållande	2 – 5 %