

**Garant****Fasningsfräs, med hål, Vinkel  $\gamma$ : 60grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215795 60
GTIN	4045197383242
Artikelklass	210

**Beskrivning****OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	AP.. 1003
Minsta $\varnothing D$	17 mm
Fästhåls $\varnothing$	16 mm
Största $\varnothing D_1$	45 mm
möjlig fasbredd l	27,5 mm
totallängd $L_{tot}$	52 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
möjlig fasbredd b	13 mm
Vinkel $\gamma$	60 grad
möjlig fasbredd h	24 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	3

Tandmatning vid $h_{\max}$	0,12 mm
Antal vändskärspaltor	9
Skafutförande	med hål
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP