

Garant
Kopierfräs 0° negativ, weldon-skaft, Ø D: 16Lmm

Beställningsdata

Ordernummer	212090 16L
GTIN	4045197192400
Artikelklass	210

Beskrivning
Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

RD..07 – $a_{p\ max} = 1,5\ mm$.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	135 mm
Utkragningslängd L_1	26 mm
Skär-Ø D_c	16 mm
Skrivsats förvändskär	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	9 mm
Längd Ø d_1	80 mm
Skaftdiameter $D_s\ h6$	20 mm
Passande vändskär	RD.. 0702
Antal skär Z	2
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	30 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	3,89 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	7,23 mm
spiralfräsning a_p	1,5 mm
Inställningsvinkel κ	15 - 28 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219803
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP