

Garant**APKT 16..08 PDFR, HU7710, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Teknisk beskrivning

Passande hållare	AP..1604
Matning f_z per tand	0,18 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	APKT 16..08 PDFR
Sort	HU7710
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,05 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	350 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		