

**Garant****Fasningsfräs, med hål, Vinkel  $\gamma$ : 20grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215795 20
GTIN	4045197658203
Artikelklass	210

**Beskrivning****OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

möjlig fasbredd h	9 mm
Passande vändskär	AP.. 1003
Största $\varnothing D_1$	69 mm
Skruvsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
möjlig fasbredd b	26 mm
Minsta $\varnothing D$	17 mm
möjlig fasbredd l	27,5 mm
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	3
totallängd $L_{\text{tot}}$	52 mm

FästhålsØ	22 mm
Vinkel $\gamma$	20 grad
Tandmatning vid $h_{\max}$	0,3 mm
Antal vändskärsplattor	9
Skaftutförande	med hål
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814