

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	215715 52/5
GTIN	4045197410627
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** använd med klinga nr. **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Skär-Ø D _c	52 mm
FästhålsØ	22 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Passande vändskär	AP.. 16..
Antal skär Z	5
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219812
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0