

Garant**Fasningsfräs, med hål, Vinkel γ : 30grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215795 30
GTIN	4045197383228
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

möjlig fasbredd l	27,5 mm
möjlig fasbredd h	13 mm
FästhålsØ	22 mm
möjlig fasbredd b	24 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Minsta Ø D	17 mm
Passande vändskär	AP.. 1003
Vinkel γ	30 grad
Största Ø D ₁	65 mm
effektivt antal skär Z _{eff}	3

totallängd L_{tot}	52 mm
Tandmatning vid h_{max}	0,2 mm
Antal vändskärspaltor	9
Skaftutförande	med hål
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814