

**Garant****APXT 16..08 PDSR, HB7525, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	215732 ST900
GTIN	4045197410962
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717,  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,18 mm
Passande hållare	AP..1604
Typ	ST900
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	APXT 16..08 PDSR
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,76 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	185 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	140 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		