

Garant**APMX 16..08 PDTR, HB7520, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	215760 UNI
GTIN	4045197411105
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Teknisk beskrivning

Passande hållare	AP..1604
Typ	UNI
Hörnradi	0,8 mm
ISO-kod vändskär	APMX 16..08 PDTR
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,76 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	185 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	140 m/min	M
GG(G)	lämplig	140 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		