

Garant**Fasningsfräs, med hål, Vinkel γ : 40grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215795 40
GTIN	4045197412911
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Största $\varnothing D_1$	59 mm
Minsta $\varnothing D$	17 mm
möjlig fasbredd h	17,8 mm
möjlig fasbredd l	27,5 mm
möjlig fasbredd b	19 mm
totallängd L_{tot}	52 mm
Vinkel γ	40 grad
Skruvsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Fästhåls \varnothing	22 mm
Passande vändskär	AP.. 1003

effektivt antal skär Z_{eff}	3
Tandmatning vid h_{max}	0,16 mm
Antal vändskärspaltor	9
Skaftutförande	med hål
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP