

HEDI

Halogenstrålkastare med stativ, 230 V, effektförbrukning: 400 W



Beställningsdata

Ordernummer	081222 400
GTIN	4003644013548
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Lamphus av pressgjuten aluminium med aluminiumreflektor och lampa. Stänkskyddad.

Strömbrytare på huset.

Stålrörsstativ, steglöst inställbart till höjder mellan 0,8 m och 1,9 m med förstärkningsstag och avtagbar halogenstrålkastare.

Ljusflöde: 9200 lm

Energieffektivitetsklass : C

Teknisk beskrivning

Energieffektivitetsklass	C
effektförbrukning	400 W
ljusflöde	9200 lm
Belysning	Halogen
märkspänning	230 V
Produktnamnsattribut	230 V

Tillbehör

Halogen-reservlampa effektförbrukning 400 W

081225 400