


**Hörnfräs 90° 5720VZ16, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	220803 63/5
GTIN	2050002058309
Artikelklass	28R

Beskrivning**Utförande:**

Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med $G = 6,3$ vid 30 000v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till $r_e = 6,0$ mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigeringsring.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229900 (TP20; 6,0 Nm)
totallängd L_{tot}	45 mm
FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	ZD.. 16M5
maximalt sågdjup $a_{p max}$	16 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
Antal skär Z	5
Rampningslängd L för α_{max}	53,5 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	2,68 grad
spiralfräsning a_p	4 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229900
------------	--------