

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212135 42/5
GTIN	4045197192752
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	32 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Skär-Ø D _c	42 mm
Passande vändskär	RD..1003
Ø D ₂	28,7 mm
totallängd L _{tot}	42 mm
Fästgंगा M	M16

Antal skär Z	5
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	29,45 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	74 mm
spiralfräsning a_p	2 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,36 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8