

**Garant****Kopierfräs 0° negativ, med hål, Ø D / Antal skäreppgar Z: 66/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212145 66/6
GTIN	4045197192806
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

**Observera:**

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	RD..12T3
FästhålsØ	27 mm
Skruvsats för vändskär	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Skruvsats för vändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Skär- $\varnothing$ $D_c$	66 mm
$\varnothing D_3$	54 mm
totallängd $L_{tot}$	50 mm
Antal skär Z	6
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	120 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	130 mm
spiralfräsning $a_p$	2,5 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	50,94 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,94 grad
Inställningsvinkel $\kappa$	15 - 27 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Vändskärsskrivsats 10 delar	219805
Skrivsats för vändskär 10 delar	219807
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP